

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Beskrivning

- PE100-RC T-rör 90° Reducerat
- Långa ändar
- SDR17: Vatten PN 10 Gas PN 6



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL17-140-075	140x75	SDR17	8.3	177	390	4.5	104	77	2450370
TREL17-180-110	180x110	SDR17	10.7	230	460	6.6	117	98	2433503
TREL17-225-063	225x63	SDR17	13.4	245	524	5.8	130	68	2450374
TREL17-280-110	280x110	SDR17	16.6	326	653	6.6	126		2433517
TREL17-280-160	280x160	SDR17	16.6	280	642	9.5	146	118	
TREL17-RC-063-050	63x50	SDR17	3.8	100	213	3	60	56	242555
TREL17-RC-075-050	75x50	SDR17	4.5	111	260	3	72.5	56	2433490
TREL17-RC-075-063	75x63	SDR17	4.5	117	255	3.8	70	63	2433491
TREL17-RC-090-063	90x63	SDR17	5.4	137	264	3.8	79	66	2433492
TREL17-RC-090-075	90x75	SDR17	5.4	138	272	4.5	73	68	2433493
TREL17-RC-110-063	110x63	SDR17	6.6	156.5	305	3.8	86.5	65	2433494
TREL17-RC-110-075	110x75	SDR17	6.6	152	307	4.5	83	68	2433495


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL17-RC-110-090	110×90	SDR17	6.6	155	312	5.4	84	79	2433496
TREL17-RC-125-063	125×63	SDR17	7.4	170	350	3.8	110	70	2450367
TREL17-RC-125-090	125×90	SDR17	7.4	170	348	5.4	109	83.5	2450368
TREL17-RC-125-110	125×110	SDR17	7.4	167	340	6.6	90	83	2433497
TREL17-RC-160-063	160×63	SDR17	9.5	172.5	340	3.8	97	67	2433498
TREL17-RC-160-075	160×75	SDR17	9.5	179	344	4.5	101	76	2433499
TREL17-RC-160-090	160×90	SDR17	9.5	177	343	5.4	100	80	2433500
TREL17-RC-160-110	160×110	SDR17	9.5	200	394	6.6	100	86	2433501
TREL17-RC-180-090	180×90	SDR17	10.7	200	420	5.4	136	97	2433502
TREL17-RC-180-160	180×160	SDR17	10.7	204	412	9.5	105	94	2450373
TREL17-RC-200-063	200×63	SDR17	11.9	225	550	3.8	134	80	2433504
TREL17-RC-200-090	200×90	SDR17	11.9	225	550	5.4	134	95	2433505


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL17-RC-200-110	200×110	SDR17	11.9	240	550	6.6	134	103	2433506
TREL17-RC-200-125	200×125	SDR17	11.9	245	550	7.4	134	110	2433507
TREL17-RC-200-160	200×160	SDR17	11.9	270	550	9.5	134	114	2433508
TREL17-RC-225-075	225×75	SDR17	13.4	226	440	4.5	120	75	2433509
TREL17-RC-225-090	225×90	SDR17	13.4	224	440	5.4	120	79	2433510
TREL17-RC-225-110	225×110	SDR17	13.4	226	439	6.6	120	85	2433511
TREL17-RC-225-160	225×160	SDR17	13.4	246	486	9.5	120	98	2433512
TREL17-RC-225-180	225×180	SDR17	13.4	280	554	10.7	132	135	2433513
TREL17-RC-250-110	250×110	SDR17	14.8	245	625	6.6	148	86	2450375
TREL17-RC-250-160	250×160	SDR17	14.8	270	625	9.5	148	100	2450376
TREL17-RC-250-200	250×200	SDR17	14.8	290	625	11.9	148	116	2450377
TREL17-RC-315-090	315×90	SDR17	18.7	290	545	5.4	170	90	2433525


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL17-RC-315-110	315×110	SDR17	18.7	290	546	6.6	170	100	2433526
TREL17-RC-315-160	315×160	SDR17	18.7	310	575	9.5	170	120	2433529
TREL17-RC-315-200	315×200	SDR17	18.7	331	640	11.9	170	129.5	2433531
TREL17-RC-315-225	315×225	SDR17	18.7	335	638	13.4	170	145	2433532
TREL17-RC-315-250	315×250	SDR17	18.7	333	670	14.8	170	150	2433533
TREL17-RC-355-160	355×160	SDR17	21.1	325	874	9.5	188	103	
TREL17-RC-355-200	355×200	SDR17	21.1	350	874	13.4	188	125	
TREL17-RC-355-250	355×250	SDR17	21.1	360	874	14.8	188	134	
TREL17-RC-400-110	400×110	SDR17	23.7	330	940	6.6	198	87	
TREL17-RC-400-160	400×160	SDR17	23.7	350	940	9.5	198	103	
TREL17-RC-400-200	400×200	SDR17	23.7	365	940	11.9	198	117	
TREL17-RC-400-225	400×225	SDR17	23.7	375	940	13.4	198	125	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL17-RC-400-315	400x315	SDR17	23.7	415	940	18.7	198	155	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL17 - T-rör reducerat SDR17

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se