

CVK4M-HP - Backventil för större flöden

Beskrivning

- PP-backventil
- För inspanning mellan flänsar
- EPDM eller FPM
- PN 10
- Optisk indikering



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CVK4M-HP - Backventil för större flöden

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	A	B	C	K	W
CVK4M-HP-V-075	75	65	115	63	20	139-145	90
CVK4M-HP-V-090	90	80	128	71	20	150-160	45
CVK4M-HP-V-110	110	100	155	80	20	175-191	45
CVK4M-HP-V-160	160	150	212	106	20	234-242	45
CVK4M-HP-V-225	225	200	264	140	24	290-299	45
CVK4M-HP-V-280	280	250	325	140	27	350-362	30

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CVK4M-HP - Backventil för större flöden

Material PP High Purity

High Purity produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se